

Fine Purer

ファインピュアラ―

FPI-1GTR

ガスクロマトグラフ
ガス分析アプリケーション

不純物を
極限まで
除去

電源
BOX
一体型

1週間で
納品可能

Function 特徴

1 不純物を極限まで除去

入口条件	適合ガス	He / Ar
	純度条件	高純度ガス (5Nガスボンベ相当以上)
精製能力	除去対象不純物	H ₂ / N ₂ / CH ₄ / O ₂ / CO / CO ₂ / H ₂ O
	出口ガス 不純物濃度	トータル 10ppb 以下

2 電源BOX一体型

電源BOXを標準装備し、構造をシンプル化

3 1週間で納品可能※

※複数台ご発注の場合はご相談下さい

Specification 仕様


使用条件	流量範囲	0.1~1NL/min
	圧力範囲	1.0MPaG未満
	使用温度範囲	5~35℃
機器仕様	サイズ	Φ 114mm × H 472mm
	重量	7.8kg
	接続	1/16インチ Swagelok®チューブ継手(メス)
	その他	電源:AC100V 消費電力:55W

※標準状態(0℃、101.325kPa)での流量(L/min)を示します


※Swagelok®チューブ継手はSwagelok社の登録商標です




上 面



側 面



底 面



- 寸 法 : $\phi 114\text{mm} \times \text{H}472\text{mm}$
- 重 量 : 7.8kg
- 電源 (消費電力) : AC100V (55W)
- 接 続 : 1/16インチ Swagelok(メス)

※製品の仕様は予告なく変更することがあります

 **大阪ガスリキッド株式会社**

〒541-0041
大阪市中央区北浜四丁目7番19号 住友ビルディング第3号館5階

TEL : 06(4706)2701

FAX : 06(4706)2711

お問い合わせ先 : inquiry-finepurer@ml.liquidgas.co.jp

ホームページ : <https://www.liquidgas.co.jp/>



製品ページは
こちら

見積・注文書はこちら : <https://www.finepurer.jp>